

品番 : EA819HY-3

品名：25x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)



販売価格	505円(税抜)／ 556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜)／556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/17 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



低粒の種類と用途

研究や樹脂加工工程に使用される高硬度の低粒より分類する。

潤滑剤として用い、加工量を減らす役割をします。

アルミナ系—アルミナ(酸化アルミニウム)を主成分とする高硬度材料です。

PA—含有量、工具磨の焼入れ品やステレス鋼などの一般鋼材

WA—含有量、工具磨、炭素鋼の生材の一般鋼材

A—一般鋼材、低炭素鋼、鍛造品、鋳物、生鋼材の粗研削

炭化ケイ素系—シリコンカーバイドを主成分とする高硬度材料です。

GC—鍛造品、セラミック、石材、宝石類、ガラス、陶磁器、木材、炭素繊維などの一般鋼材

仕様

直径	25mm	幅	38mm
最大回転数	6000rpm	形状	ストレート
六角軸径	6.35mm	粒度	#60
用途	合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に	重量	60g
インパクトドライバー対応			
装着・脱着が簡単。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.