

品番 : EA819HY-6

品名 : 19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)



販売価格	505円(税抜)／556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜)／556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/17 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



既存の種類と用途	
研磨や仕上げに用いられる範囲ごとに種類別の 砥石粒子の紹介です。形状別に見ると、球形の 形状より早く、加工品を削る物が役目を します。	
アルミナ系、セラミック、ジルコニア等の 玉状の粒子を用いた砥石です。	
PA...一般機械、工具類の入れ口品や 内面研磨用の砥石です。	
WA...一般機械、工具類、電気機器の 一般部品用、底面研磨、鏡面仕上げ等の 用途で使用されています。	
G...一般機器、底面研磨、鏡面仕上げ等の 用途で使用されています。	
GCO...鋳物金型、セラミック、石材、 ガラス等の鏡面仕上げ用、鏡面 底面研磨などの一般機器	

仕様

直径	19mm	幅	38mm
最大回転数	10000rpm	形状	傘
六角軸径	6.35mm	粒度	#60
先端角	19°	用途	合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削 に
重量	29g		
インパクトドライバー対応			
装着・脱着が簡単。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.