

品番：EA819J-16

品名：6本組 超硬カッター(鉄鋳物用・6mm軸)



販売価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0931ページ		



d-max

仕様

＜セット内容＞	6本組セット EA819JB-208: 8×19×65mm、 EA819JB-210: 10×19×65mm、 EA819JB-212: 12×19×65mm、 EA819JC-210: 10×27×75mm、 EA819JC-212: 12×30×75mm、 EA818JH-210:10×9×53mm 各1本入り	材質	タングステンカーバイト
軸径	6.0mm	適合材質	鉄、一般鋼、鋳物、銅
刃の角度を大きくし、刃の強度をあげているので、長持ちします。			
プラスチックケース付			
ケースサイズ	110×95×25(H)mm		
d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。			
刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。			

