

品番 : EA819JA-508

品名 : 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/13 04:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0932ページ                      |      |   |



快削

#### 仕様

|  |           |      |             |
|--|-----------|------|-------------|
| 軸径   | 6.0mm     | 材質   | タングステンカーバイド |
| 刃径×刃長×全長                                   | 8×19×65mm | 適合材質 | ステンレス鋼      |
| 快削   |           |      |             |
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 |           |      |             |

#### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <p>品番 EA819GL-102</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|--|---|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.