

品番：EA819JA-510

品名：10x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0932ページ		




快削

仕様

軸径	6.0mm	材質	タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長	10×19×65mm	適合材質	ステンレス鋼
快削			
快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。			

代替品

	<p>品番 EA819GL-103</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.