

品番 : EA819JA-710

品名 : 10x19mm/6mm軸 超硬カッター-(鉄・鋳物用・快削)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,070円(税抜) / 4,477円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,070円(税抜) / 4,477円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/07/02 07:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0932ページ                      |      |   |



快削

#### 仕様

|  |            |      |             |
|--|------------|------|-------------|
| 軸径   | 6.0mm      | 材質   | タングステンカーバイド |
| 刃径×刃長×全長                                   | 10×19×65mm | 適合材質 | 鉄・鋳物        |
| 快削   |            |      |             |
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 |            |      |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.