




品番：EA819JB-8

品名：8 x19x65mm/6mm軸 超硬カッター



販売価格	3,670円(税抜)／4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜)／4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/02/17 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0930ページ		



仕様

軸径	6mm	刃径	8mm
刃長	19mm	全長	65mm
入数	1本入り	材質	タングステンカーバイド製
目の種類:ダイヤ目	多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。	適合材質	銅合金、ファイバーガラス、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム

【使用上の注意】	
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整するが必要です。	
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。	
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。	
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。	
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。	
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。	
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。	
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。	
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。	

	代替品			
	<table><tr><td>品番</td><td>EA819GL-212</td></tr><tr><td>コメント</td><td>8x20x60mm/6mm軸</td></tr></table>	品番	EA819GL-212	コメント
品番	EA819GL-212			
コメント	8x20x60mm/6mm軸			



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.