


品番：EA819JH-210

品名：10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/16 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0967ページ		



d-max

仕様

軸径	6mm	刃径	10mm
刃長	9mm	全長	53mm
材質	タングステンカーバイド	適合材質	鉄、一般鋼、鋳物、銅
刃形状	d-max/コースカット	入数	1本入り

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.