


品番：EA819JH-212

品名：12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)



販売価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
カタログ価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 07:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



d-max

### 仕様

軸径	6mm	刃径	12mm
刃長	10.8mm	全長	55mm
材質	タングステンカーバイド	適合材質	鉄、一般鋼、鋳物、銅
刃形状	d-max/コースカット	入数	1本入り

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.