


品番 : EA819JK-212

品名 : 12x32mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)



販売価格	8,240円(税抜) / 9,064円(税込)		
カタログ価格	8,240円(税抜) / 9,064円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/13 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0967ページ		



d-max

仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	12×32×77mm
材質	タングステンカーバイト	適合材質	鉄、一般鋼、鋳物、銅
刃形状	d-max/コースカット		

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.