

品番：EA819LC-16

品名：16 x70mm/6mm軸 超硬カッター



販売価格	8,750円(税抜) / 9,625円(税込)		
カタログ価格	8,750円(税抜) / 9,625円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/26 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



項目	値
品名	超硬カッター
品番	EA819LC-16
軸径	6.0mm
刃径	16.0mm
刃長	25.0mm
全長	70.0mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄

NG6

仕様

刃径×刃長×全長	16×25×70mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
時間と労力の大幅な削減が可能です。			
円柱型(ボールノーズタイプ)			
NG6カット(NEXT GENERATION 6)			
NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルティंग加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.