


品番：EA819NA-23

品名：20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ



販売価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/03 15:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1022ページ		



仕様

粒度	#240	ブラシ径	20mm
線径	0.8mm	軸径	6mm(段付シャンク)
ブラシ長	50mm	全長	110mm
材質	ダイヤ混入研磨剤入ナイロン	最大回転数	1,000rpm
ダブルスパイラルタイプ			
ダイヤ砥粒入りで研削力大幅UP			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.