


品番 : EA819NA-34

品名 : 25x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/09 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



仕様

粒度	#320	ブラシ径	25mm
線径	0.65mm	軸径	6mm(段付シャック)
ブラシ長	50mm	全長	110mm
材質	ダイヤ混入研磨剤入ナイロン	最大回転数	800rpm
ダブルスパイラルタイプ			
ダイヤ砥粒入りで研削力大幅UP			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.