

品番：EA819PE-1.5

品名：1.5x 6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー



販売価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/27 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0918ページ		



切削性が高く、耐熱性にも優れています

#### 仕様

材質	タングステンカーバイド	刃形状	dカット(ダブル/ダイヤモンド)
軸径	3mm	刃径	1.5mm
刃長	6mm	全長	38mm
重量	6g	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼

TiAlNコーティング

エンドカット付

ヘッド先端にも刻みがあり加工が可能です。

特長 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.