

品番：EA819PL-4

品名：4x3.6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー



販売価格	4,360円(税抜) / 4,796円(税込)		
カタログ価格	4,360円(税抜) / 4,796円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/02 22:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0918ページ		



切削性が高く、耐熱性にも優れています

仕様

材質	タングステンカーバイド、TiAlNコーティング	刃形状	dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼	軸径	3mm
刃径×刃長×全長	4×3.6×38mm	特長	多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。

TiAlNコーティング

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.