

品番：EA819PL-5

品名：5x4.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,000円(税抜) / 5,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,000円(税抜) / 5,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/02 22:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0918ページ | | |



切削性が高く、耐熱性にも優れています

仕様

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 5×4.7×38mm | 特長 | 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。 |

TiAlNコーティング

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.