


品番：EA819R-6

品名：5本組 [Coated]超硬カッター(6mm軸)



販売価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
カタログ価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0933ページ		



GARVEX 超硬コーティング加工機	
品名	EA819R-6
規格	12×25×70mm 4種 12×11×56mm
材質	タングステンカーバイド
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
軸径	6.0mm
ケースサイズ	φ71×98mm



仕様

刃径×刃長×全長	12×25×70mm 4種 12×11×56mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	ケースサイズ	φ71×98mm
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄		
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
5本組			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.