

品番：EA819RA-8

品名：8 x64mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 15:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



Garrett 超硬エンドミル-4軸用	
品名	EA819RA-8
刃径	8mm
軸径	6mm
全長	64mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円柱型(エンド刃なしタイプ)



仕様

刃径×刃長×全長	8×19×64mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円柱型(エンド刃なしタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.