品番: EA819RF-16

## 品名:16 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	<b>11,100円</b> (税抜)/ 12,210円(税込)				
カタログ価 格	11,100円(税抜)/12,210円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/12 19:51現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0969ページ				







## 仕様

刃径×刃長×全長	16×25×70mm	軸径	6.0mm			
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄			
ACCELEDATOR = CVB						

ACCELERATORコーティンク

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。

新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

テーパー型(ボールノーズタイプ)

ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.