

品番：EA819RF-6

品名：6 x50mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)		
カタログ価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 03:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933RF-6	
品名	6x50mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
品番	EA819RF-6
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
軸径	6.0mm
刃径	6.0mm
刃長	18.0mm
全長	50.0mm
重量	0.15kg
納期	標準納期
価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)



仕様

刃径×刃長×全長	6×18×50mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
テーパー型(ボールノーズタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.