

品番：**EA819RH-16**

品名：16 x81mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	16,000円 (税抜) / 17,600円 (税込)		
カタログ価格	16,000円 (税抜) / 17,600円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 09:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター用交換用刃	
品名	超硬カッター用交換用刃
品番	EA819RH-16
軸径	6.0mm
刃径	16.0mm
刃長	36.0mm
全長	81.0mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	砲弾型
研削速度	最大で2倍になります。

AR

仕様

刃径×刃長×全長	16×36×81mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
砲弾型			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.