

品番 : EA819RJ-6

品名 : 6 x50mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
カタログ価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 10:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター-6mm軸	
品名	6x50mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
品番	EA819RJ-6
軸径	6mm
刃径	6mm
刃長	50mm
全長	56mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円錐型(ボールノーズタイプ)
刃数	2
刃角	8°
軸径公差	±0.015mm
刃径公差	±0.015mm
刃長公差	±0.05mm
全長公差	±0.10mm
重量	約1.2g

AR

#### 仕様

刃径×刃長×全長	6×18×50mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円錐型(ボールノーズタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.