

品番：**EA819RJ-8**

品名：8 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/13 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター-4軸用	
品名	超硬カッター
品番	EA819RJ-8
軸径	6.0mm
刃径	8.0mm
刃長	25.0mm
全長	70.0mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円錐型
刃数	2
刃角	6°
刃幅	1.5mm
刃厚	0.1mm
刃先半径	R0.05
軸径	6.0mm
全長	70.0mm
重量	0.15kg

AR

仕様

刃径×刃長×全長	8×25×70mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円錐型(ボールノーズタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.