

品番：EA819SX-11

品名：5.0Rx 10mm/6mm軸 面取ダイヤバー



販売価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0974ページ		



仕様

メーカー	アイゼン	型番	IMD-5.0
刃径	10mm	刃長	15mm
全長	100mm	R	5.0mm
シャンク径	6mm	粒度	#120
被削材	超硬合金、セラミックス、石材、ガラス サーメット、MMC、シリコン、磁石	砥粒	ダイヤモンド
母材材質	SK材	用途	超硬合金、ガラス、セラミックスなどの 難削材や焼入れした金属の溝加工や コーナーのR加工に
入数	1本		
面取り用			
R加工ツール			
グライディングセンタ・マシニングセンタ用			
鉄系金属への使用は不可			

代替品

	品番	EA819DL-22
--	----	------------



コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.