


品番：EA819VB-210

品名：10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/09 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	10×19×65mm
材質	タングステンカーバイド、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス鋼、チタン、ニッケル
重作業用			
d-max/コースカットカット+TiAlNコーティングは高硬度(3300HV以上)で耐摩耗性に優れ、カッター寿命大幅アップします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.