品番: EA819VE-12

品名: 12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



| 販売価格    | <b>7,520円</b> (税抜)/8,272円(税込)       |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 7,520円(税抜)/8,272円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>2</b> (2025/07/11 01:51現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ | 0971ページ                             |      |   |  |  |















## 仕様

| 軸径                                    | 6mm                         | 刃径×刃長×全長 | 12×19×65mm                          |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 材質                                    | タングステンカーバイド、TiAINコーティ<br>ング | 適合材質     | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、<br>鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |  |  |  |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)                   |                             |          |                                     |  |  |  |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)は切削性が高く、耐熱性にも優れます。 |                             |          |                                     |  |  |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.