

品番 : EA819VF-10

品名 : 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



販売価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/17 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



TiCNコーティング  
（高硬度・耐熱性）

Carbide  
（耐熱性・耐摩耗性）

TiAlNコーティング  
（タングステンカーバイトとTiAlNの複合コーティング）



## 仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	10×19×65mm
材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼

多目的タイプ

dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiAlNコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.