品番: EA819VG-210

## 品名: 10x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(重作業用)



販売価格	<b>4,810円</b> (税抜)/ 5,291円(税込)				
カタログ価 格	4,810円(税抜)/5,291円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/12 04:02現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0972ページ				













d-max

## 仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	10×16×60mm
材質	タングステンカーバイド、TiAINコーティ ング	適合材質	一般鋼、鋳鉄、銅、銅合金、ステンレス 鋼、チタン、ニッケル
重作業用			

d-max/コースカットカット+TiAINコーティングは高硬度(3300HV以上)で耐摩耗性に優れ、カッター寿命大幅アップします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.