

品番：EA819VL-2

品名：10x19x169mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



販売価格	6,270円(税抜) / 6,897円(税込)		
カタログ価格	6,270円(税抜) / 6,897円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



品名	EA819VL-2	品名	EA819VL-2
軸径	6mm	軸径	6mm
刃径	10mm	刃径	10mm
刃長	19mm	刃長	19mm
全長	169mm	全長	169mm
材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング	材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング
適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼



仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	10×19×169mm
材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼

多目的タイプで鋭い研削力で作業もスムーズ耐熱性にも優れます。

d-カット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な形状です。切削性が高く美しい仕上げ面が得られます。

代替品

	品番 EA819VL-5 コメント 形状ご確認下さい。
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.