

品番：EA819VL-5B

品名：12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



販売価格	9,920円(税抜) / 10,912円(税込)		
カタログ価格	9,920円(税抜) / 10,912円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



品名	EA819VL-5B
軸径	6mm
刃径	12mm
刃長	25mm
全長	175mm
材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング
適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼



### 仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	12×25×175mm
材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼

多目的タイプで鋭い研削力で作業もスムーズ耐熱性にも優れます。

d-カット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な形状です。切削性が高く美しい仕上げ面が得られます。

### 代替品

	品番	EA819JL-5B
	コメント	12x25x175mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.