

品番：EA820AA-29

品名：29mm 振動用コアドリル [SDS]



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャフトとは?)


- 両端シャフトで構成。
- 同じシャフトでもサイズが異なる製品は存在しない。
- シャフト交換が容易。
- カッター簡単に着脱。



センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
※両端シャフトで構成。

ワンタッチ着脱
ワンタッチ着脱

ワンタッチ着脱
ワンタッチ着脱



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW29R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	29mm
有効長	130mm	シャフト形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャフト
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.