

品番：EA820AA-75

品名：75mm 振動用コアドリル [SDS]




販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 最新シャンクで標準
- 同じシャンクで多サイズ
- 取替作業が楽
- シャンク変換が早い
- カッター簡単に替わる



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW75R
用途	ブロック、モルタル等の穴あけに	刃先外径	75mm
有効長	130mm	シャンク形状	SDSプラス
適応機種	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.