

品番：EA820AB-25

品名：25mm 振動用コア替刃



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 08:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 振動ドリル専用設計
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易
- シャンク磨耗が軽減
- カッター磨耗に優れる



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|------|-----|--------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW25C |
| 刃先外径 | 25mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 入数 | 1個 | | |
| ・ポリクリックシリーズ EA820-25、EA820AA-25用替刃 | | | |
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | | | |
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.