

品番：EA820AC-25

品名：25x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/05 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1004ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 振動ドリルで使用する。
- 同径シャンクで全サイズ対応可能。
- シャンク強度が高い。
- カッター破損に優れる。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW25170
ポリクリックシャンク			
有効長	170mm(カッター長:200mm)	用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに
刃先外径	25mm	シャンク形状	ストレートシャンク
シャンク径	10mm	適合電動工具	振動ドリル、ハンマードリル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.