

品番：EA820AC-32

品名：32x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 05:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に活かすための刃先角度をもっています。

(ポリクリックシャンクとは?)
● 切断コアを取り出し、カッターの交換がより簡単に！
● 類似サイズで最大サイズまで対応可能な仕様。
● シャンク数量が増える。
● カッター取付に便利です。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW32170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	32mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に！

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

	品番 EA820-32 コメント 有効長:130mm
--	-------------------------------

