

品番：EA820AC-32

品名：32x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0990ページ		



(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に、かつ適切な刃先角度をもっています。

(ポリクリックシャンクとは?)
● 着脱が簡単です。
● 類似サイズでサイズ変更可能な仕様。
● シャンク数量が増える。
● コッター設置に便利です。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW32170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	32mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

	品番 EA820-32 コメント 有効長:130mm
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.