

品番：EA820AC-35

品名：35x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)  
電動工具の打撃力、回転力を有効に、かつ最大の刃先角度をもっています。

(ポリリックシャンクとは?)  
● 通常のワンタッチ着脱。  
● 類似シヤックで大きいサイズ  
※ 取付可能な寸法が限られる。  
● シヤックの交換が容易。  
● カッターの取付に便利。

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW35170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	35mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!			
・センタードリルはワンタッチ着脱			
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。			
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.