

品番：EA820AC-35

品名：35x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)  
電動工具の打撃力、回転力を有効に活かすための刃先角度をもっています。

(ポリクリックシャンクとは?)  
● 従来のワンタッチ着脱。  
● 類似サイズで多サイズ対応可能な設計。  
● シャンク着脱が簡単。  
● カッター取替に便利。

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW35170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	35mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!			
・センタードリルはワンタッチ着脱			
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。			
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.