

品番：EA820AC-38

品名：38x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に、かつ適切な刃先角度をもっています。

(ポリクリックシャンクとは?)
● 振動ドリル専用です。
● 細径シャンクでもサイズ変更可能な構造です。
● シャンク継ぎ目がない。
● カッター取替に便利です。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	38mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

	品番 EA820-38 コメント 有効長:130mm
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.