

品番：EA820AC-38

品名：38x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に、かつ最大の刃先角度をもっています。

(ポリクリックシャンクとは?)
● 従来のワンタッチ着脱。
● 類似サイズで最大サイズまで対応可能な着脱。
● シャンク着脱が簡単。
● カッター取付に便利。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	38mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク


切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

	品番 EA820-38 コメント 有効長:130mm
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.