品番: EA820AC-38

品名:38x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)				
カタログ価 格	15,300円(税抜)/16,830円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 04:48現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0990ページ				









## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴 あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	38mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

## 代替品



**品番** EA820-38

コメント 有効長:130mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.