

品番 : EA820AC-38

品名 : 38x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)
振動工具の打撃力、回転力を
有効にいかすための刃先
角度をもっています。

(ポリクリックシャンクとは?)
• ポリクリックシャンク
• 用じシャンクで多サイズ
のドリルシャンクが可能。
• ドリルシャンクが
カッター使用に適れる。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴 あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	38mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル
<p>・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に！</p>			
<p>・センタードリルはワンタッチ着脱</p>			
<p>振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。</p>			
<p>被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。</p>			

代替品

	品番 EA820-38 コメント 有効長:130mm
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.