

品番：EA820C-38


品名：38mm ALC用コアドリル



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



- 標準シャンクで切替。
- 同じシャンクでキリサイズが異なるものを切替。
- シャンクが滑り、キリが抜け落ちる。
- カッターが破損する。



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC38
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	38mm
シャンク形状	ストレートシャンク	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.