品番: EA820C-50

品名:50mm ALC用コアドリル



販売価格	18,300円(税抜)/20,130円(税込)					
カタログ価格	18,300円(税抜)/20,130円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:12現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0990ページ					











仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC50
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	50mm
シャンク形状	ストレートシャンク	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

代替品



品番 EA820CA-50

コメント SDS

株式会社エスコ