

品番：EA820C-60

品名：60mm ALC用コアドリル




販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 鉄屑の排出が容易。
- 同じシャンクでもサイズ  
が異なる製品が複数あり、  
• シャンクが滑りやすい。
- カッターが破損しやすくなる。



### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC60
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	60mm
シャンク形状	ストレートシャンク	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。


#### ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

### 代替品

	品番 EA820C-65 コメント 刃先径:65mm
--	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.