

品番：EA820C-65

品名：65mm ALC用コアドリル




販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 14:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 縦溝シャンクで切替
- 同じシャンクで異なるサイズ
- 切替可能な切替機構
- シャンクが滑りやすい
- カッターが簡単に着脱



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC65
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	65mm
シャンク形状	ストレートシャンク	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。


ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

代替品

	品番	EA820CA-65
	コメント	SDS

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

