

品番：EA820C-70

品名：70mm ALC用コアドリル




販売価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 鋭利なチップで切ります。
- 同じシャンクで色々なサイズが使用可能な汎用性。
- シャンクが滑りやすい。
- カッターが簡単に着脱。



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC70
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	70mm
シャンク形状	ストレートシャンク	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。


ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

## 代替品

	品番	EA820CA-70
	コメント	SDS

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

