

品番：EA820CA-80

品名：80mm ALC用コアドリル [SDS]




販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 従来のシャンクで発生する  
• 異径シャンクでもサイズ  
使用可能な設計のため、  
• シャンク磨耗が軽い。  
• カッター部に取り付け。



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC80R
用途	ALC材への穴あけ作業に	シャンク形状	SDSプラス
刃先外径	80mm	有効長	130mm(カッター長:160mm)
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください)		

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.