

品番 : EA820CD-120

品名 : 120mm 塩ビ管用コアドリル



販売価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/24 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCEW120
用途	塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業に	刃先外径	120mm
有効長	80mm(カッター長:110mm)	チャックサイズ	13mm
シャンク形状	ストレートシャンク	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください)

回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。

ポリクリックシャンク

ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。

## 代替品

	品番 EA820CE-120 コメント SDS
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

