品番: EA820CE-120

品名: 120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]



販売価格	24,900円 (税抜)/27,390円(税込)				
カタログ価 格	24,900円(税抜)/27,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 06:19現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0991ページ				









仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCEW120R
用途	塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業 に	刃先外径	120mm
有効長	80mm(カッター長:110mm)	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください)		

ポリクリックシャンク

回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。

ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。

代替品



品番 EA820CD-120 コメント

株式会社エスコ